

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sika® Spacer Tape HD

Espuma Autoadhesiva Espaciadora de Poliuretano

**DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)**

Base química	Espuma de poliuretano de células abiertas
Color	Negro, gris
Temperatura de aplicación	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Fuerza para la compresión	10 % compresión 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de servicio	-40 – 80 °C
Vida útil	18 meses <sup>A</sup>

<sup>A</sup>) almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco y protegido de la luz solar**DESCRIPCIÓN**

Sika® Spacer Tape HD es una cinta espaciadora de célula abierta a base de espuma de Poliuretano usada en acristalamiento estructural y fijación con un adhesivo PSA y una banda protectora de Polietileno en ambas caras.

**VENTAJAS**

- Permite la penetración de aire y humedad para el curado de los adhesivos de silicona Sikasil®
- Compatible con los productos Sikasil® SG, IG, WT y WS

**AREAS DE APLICACIÓN**

Sika® Spacer Tape HD se utiliza normalmente en montajes de acristalamiento estructural para ajustar el correcto dimensionamiento de las juntas.

Este producto es adecuado sólo para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

## METODO DE APLICACIÓN

### Preparación del Soporte

Los soportes deben estar limpios, secos, libres de grasa, polvo y partículas sueltas.

### Aplicación

Alinee y aplique la cinta a una de las superficies de contacto y asegúrese de que se mantienen las dimensiones previstas de la junta. Presione la cinta sobre el sustrato. Retire el revestimiento protector y coloque inmediatamente el segundo sustrato (previamente limpiado, véase más arriba) sobre la cinta.

### NOTA IMPORTANTE

Sika® Spacer Tape HD mantendrá su forma y tamaño bajo la mayoría de las condiciones pero no es un componente estructural.

Una vez que la cinta Spacer tape es aplicada no debe ser retirada ni reutilizada. Por ello es esencial fijarla con cuidado. Asegurar que la cinta está en contacto con ambas superficies. En el caso de que la unidad no esté correctamente alineada, quitar la cinta y repetir la operación con una nueva.

Sika® Spacer Tape HD es compatible con los productos Sikasil® SG, WT, WS and IG sellantes y adhesivos. Cualquier otro sellante en contacto con Sika® Spacer Tape HD debe ser ensayado por el fabricante con arreglo a su compatibilidad y debe ser aprobado por Sika antes de su uso

Sika® Spacer Tape HD puede ser solo usado en acristalamiento estructural o aplicaciones en el pegado de ventanas por profesionales con experiencia y tras un examen detallado y aprobación escrita de los datos correspondientes del proyecto por el Técnico de Sika Industria.

La aplicación de Cintas espaciadoras que excedan los 20 mm de ancho pueden causar encapsulados de aire y burbujas que pueden ser visibles posteriormente a través del cristal.

## INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece sólo como orientación general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industria.

Se pueden solicitar copias de las siguientes publicaciones:

- Hojas de Seguridad e Higiene

## PRESENTACION

Dimensiones Normalizadas de los rollos

Espesor [mm]	Ancho [mm]	Longitud [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

\* disponible en gris

## DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

## NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Spacer Tape HD  
Versión 02.01 (03 - 2023), es\_ES  
019400000099001000

## OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75

